



WT2022M 2-KANAL MIKRO LÖTSET, 150 W, 230 V

BESTELL-NR. T0053461699

KOMPAKT. LEISTUNGSSTARK. VIELSEITIG.
STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT

Entdecken Sie die Lötstation WT 2M

Ihr ultimativer Partner für Spitzenleistungen. Mit extrem kurzen Aufheiz- und Erholzeiten erledigt sie alle Lötaufgaben mühelos. Kein Jonglieren mit Werkzeugen oder Leistungseinbußen mehr - nur zuverlässige Vielseitigkeit und unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Entscheiden Sie sich für sorgenfreie Präzision und unaufhaltsame Produktivität. Entscheiden Sie sich für eine Weller WT Lötstation.

+ KEY FEATURES

> 2-KANAL-MIKROLÖTKIT (150 W)

für Mikro- und Standardlötaufgaben. Inkl. WTMP MS Micro Lötspencil und WTPP MS Nano/Pico Lötspencil mit aktiver (Cartridge) Spitzentechnologie

> RTM UND RTP SPITZENFAMILIE

mit kürzesten Aufheizzeiten

> HOHE PRODUKTIVITÄT

> INTUITIVE BEDIENUNG

durch übersichtliche Menüstruktur

> GERINGER PLATZBEDARF

durch Stapelbarkeit

> GRAFISCHES LC-DISPLAY

mit Hintergrundbeleuchtung

> HOHE LEISTUNG UND FUNKTIONALITÄT

viele Werkzeuge anschließbar

> GEHÄUSEDECKEL

als Ablage nutzbar

> ABSCHALTZEIT, PROZESSFENSTER,

Verriegelungsfunktion, Offset

> STAPELBARE EINHEITEN

> ANSCHLIESSBAR

an ZeroSmog Löt Rauchabsaugung

> ESD-SAFE



LIEFERUMFANG

WT2M Versorgungseinheit, 230 V
WTMP MS Mikro Löt Kolben, 40 W, 12 V
RTM 013 S MS Mikro Lötspitze
WSR 205 Sicherheitsablage mit Stop & Go Funktion
WTPP MS Nano/Pico Löt Kolben, 40 W, 12 V
RTP 004 S MS Nano/Pico Lötspitze
2 x WSR 205 Sicherheitsablage mit Stop & Go Funktion

TECHNISCHE DATEN LÖTSTATION WT 2M

Abmessungen L x W x H (mm) 150,0 x 130,0 x 101,0 mm
Abmessungen L x W x H (inch) 5,91 x 5,12 x 3,98

Sicherung T 0,8

Gewicht. (kg) 1,9

Spannung (V/Hz)

230 / 50

120 / 60

100 / 50/60

Leistung (W) 150 W

Schutzklasse I, Gehäuse antistatisch
III, Lötwerkzeug

Temperaturbereich / Werkzeugabhängig

50 - 450 / 550 °C

150-850 / 950 °F

Temperaturgenauigkeit $\pm 9^\circ\text{C} / \pm 17^\circ\text{F}$

Temperaturstabilität ($^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$) $\pm 2 / \pm 4$

Technische Änderungen vorbehalten!

TECHNISCHE DATEN	LÖTKOLBEN WTMP MS	LÖTKOLBEN WTPP MS
Temperaturbereich	$^\circ\text{C}$ 100 - 450	$^\circ\text{C}$ 100 - 450
Temperaturbereich	$^\circ\text{F}$ 200 - 950	$^\circ\text{F}$ 200 - 950
Leistung	40 W (55 W)	40 W (55 W)
Spannung (V/Hz)	12 V / AC	12 V / AC
Aufheizzeit (50°C to 350°C) (120°F to 660°F)	5 Sek.	3 Sek.
Sicherheitsablage	WSR 205	WSR 205
Spitzentyp Baureihe	RTM MS	RTP MS
Versorgungseinheit	WT 1M, WT 2M, WR 3M	WT 1M, WT 2M, WR 3M
Technische Änderungen vorbehalten!		

#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Mehr Informationen