

digitale Funktechnik 2,4 GHz stabo solar outdoorcam HD 110° IP 66 **Zusatzkamera nur für stabo multifon security V**

Sicherheit bei Tag und Nacht! Die stabo solar outdoorcam HD 110° Zusatzkamera für Ihr **stabo multifon security V** System liefert gestochen scharfe Bilder, sowohl tagsüber als auch nachts, dank einer Nachtsichtreichweite von 10-15 m und einem Betrachtungswinkel von 110°. Apps für iOS und Android ermöglichen eine einfache Handhabung und Überwachung von unterwegs. Push-Benachrichtigungen informieren Sie, wenn etwas Ungewöhnliches passiert. Mit einem stabilen PVC Gehäuse inklusive Objektivschutz ist die Kamera optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Kamera wird durch ein separates 3 W Solarpanel mit 3,7 V Li-Ion Akkupack betrieben und ermöglicht eine nachhaltige und zuverlässige Stromversorgung. Es ist eine Wand- oder Deckenmontage möglich.

Technische Daten

HD Farbkamera (4MP), IP66 wasserdicht

Objektiv: **3.6 mm @F2.0 Blickwinkel 110°**

PIR Sensor Erfassungsbereich: **110° Weitwinkel**

Entfernung 7 m, mit Alarm Benachrichtigung

Funkübertragung: **Digitale 2,4 GHz Technik**

(sichere Funkübertragung)

PVC Gehäuse mit Objektivschutz

Video Komprimierung: **H.265**

Auflösung: **2560 * 1440 px 4MP**

IR LEDs: **2x IR LEDs Nachtsicht: 10 – 15 m**

2-Wege-Audio (**sprechen/gegensehen**)

Wand- oder Deckenmontage

Stromversorgung: **Li-Ion Akkupack 3,7 V / 5200 mAh**

Ladefunktion: **separates 3 W Solarpanel mit**

Halterung & 2,85 m Kabel

Plug & play über das **stabo multifon security V**,
unterstützt Smartphones, Tablets

Abmessungen Kamera:

Ø 67,5 x 176 mm (ohne Antenne)

Gewicht Kamera: **275 g**

Abmessungen Solarpanel (LxBxT):

174x120x12 mm (ohne Halterung)

Gewicht Solarpanel: **225 g**

Lieferumfang-Set

- 1 * 4 MP Farbkamera mit 2 Antennen und Li-Ion Akkupack (5200 mAh)
- 1 * Solarpanel mit 2,85 m Kabel (USB-C-Stecker)
- 2 * Befestigungsmaterial
- 1 * Bedienungsanleitung



Motion detection



Night Vision



Wireless



Waterproof Camera

Art.-Nr. 51138

