

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modicon Unmanaged Switch, 8 Ports für Kupfer (8TX 10/100 Mbit/s)

MCSESU083FN0

EAN Code: 3606481029553

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon
Produkt- oder Komponententyp	Ethernet TCP/IP Unmanaged Switches
Konzept	Transparent Ready
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Ethernet-Anschluss	10/100BASE-TX - 8 Port(s) Kupferkabel
maximale Anzahl an Switches in einer Kaskade	Unbegrenzt

Zusatzmerkmale

integrierte Schnittstellen	RJ45 geschirmt Kupferkabel
Übertragungsunterstützungsmedium	Twisted-Pair (geschirmt) CAT 5E Kabel für Kupferkabel
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten	100 m Kupferkabel
[Us] Rated supply voltage	12 - 24 V
Versorgungsspannungsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
Leistungsaufnahme in W	1,5 W
elektrische Verbindung	Abnehmbarer Stecker 3-polig Stromversorgung
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung	CE UL RCM
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für Stromversorgung 1 LED pro Kanal (gelb) für Datenübertragungsrate (ETH LINK) 1 zweifarbige LED (grün/gelb) für Verbindungsstatus
Ethernet-Kabelsystem	TF-Schalter
Breite	38 mm
Höhe	102 mm
Tiefe	79 mm
Produktgewicht	0,15 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10...95 % nicht kondensierend
Schutzart (IP)	IP30

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Produktzertifizierungen	CE UL RCM

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	16,500 cm
VPE 1 Länge	24,200 cm
VPE 1 Gewicht	292,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,792 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	42,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	38,200 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
SCIP-Nummer	Ab11fc05-8d52-4207-bfaf-e10ca2305388
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	No
WEEE	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen.

Image of product / Alternate images

Alternative





