



V8 Absolute

Leistungsstark, vielseitig und leise. Mit Technologie zum Schutz vor verfangenen Haaren.

Kernvorteile

DYSON Digitaler Motor V8

Erzeugt mehr Saugkraft als der Dyson Digitale Motor V6.

2 Tier Radial™ Zyklonen-Technologie

Zwei Zyklonreihen arbeiten gleichzeitig, um den Luftstrom zu erhöhen und mehr mikroskopisch kleine Staubpartikel aufnehmen zu können.

Nickel-Cobalt-Aluminium Akku

Gleichmäßiger Verbrauch der Akkuleistung. Bis zu 40 Minuten Laufzeit.¹

Mit Technologie zum Schutz vor verfangenen Haaren.

Verbesserte hygienischere Behälterentleerung

Durch die verbesserte Behälterentleerung mit nur einem Handgriff, entsteht beim Entleeren kein Kontakt mit dem Staub.

2 Jahre Garantie

Mit kostenlosem Dyson Abhol- und Lieferservice.



Produktausstattung

NEU: Motorbar™ Elektrobürste

Die Motorbar Elektrobürste mit spezieller Technologie zum Schutz vor verfangenen Haaren saugt Staub und Haare von allen Bodenarten auf.

Elektrobürste mit Soft-Walze

Weiches Nylon zur Aufnahme von grobem Schmutz und Carbonfasern zur Aufnahme von feinem Staub. Ideal für alle Anforderungen auf Hartböden.

Hocheffiziente Filtration

Nimmt Allergene auf und gibt saubere Ausblasluft ab.

Zwei Saugstufen

Standardmodus für leichten Schmutz und Maximalmodus für starken Schmutz.

Umfangreiches Zubehör

Haardüse, Kombi-Zubehördüse, Fugendüse, Mini Soft Bürste, Polsterdüse, Wandhalterung mit Ladestation

Produktdaten

Motorleistung:	425 W
Akkuleistung:	21,6 V
Saugkraft bis zu (Norm.- / Max.-Modus):	23 / 115 AW
Betriebsdauer bis zu (Norm.- / Max.-Modus):	40 / 5 Min.
Ladezeit:	5 Stunden
Behälterkapazität:	0,54 Liter
Abmessungen mit Bodendüse (HxTxB):	1256 x 221 x 250
Nettogewicht:	2,54 kg
Box-Abmessungen:	154 x 739 x 271
Bruttogewicht:	5,17 kg
Geräte pro Palette:	36
Farbe:	Silber/ Gelb
Artikelnummer:	476547-01
EAN Code:	5025155090152
UVP:	499 EUR

¹ Gilt im Saugmodus 1 ohne Aufsatz mit Direktantrieb.