

BELL-500 EDELSTAHL

1-FAMILIENHAUS **FUNK-KLINGELTASTER** mit **EDELSTAHL-Frontcover**

- Funk-Reichweite bis zu 250 Meter (Freifeld)
- 16 Klingeltöne
- Lichtsensor-gesteuerte Namensschildbeleuchtung (nur bei Anschluss mit Klingeltrafo AC/DC 8-12 Volt)
- Namensschild von außen wechselbar
- Spritzwassergeschützt gem. IP54
- Spannungsversorgung: Wahlweise 8-12V AC/DC oder 2x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), Batterielebensdauer ca. 2 Jahre
- Erweiterbar mit mehreren zusätzlichen Sendern und Empfängern
- Einfache Aufputzmontage
- Temperaturbereich: -20° bis +50°C
- Erhältlich in Edelstahl gebürstet oder Edelstahl anthrazit matt lackiert



Die neuen **BELL-500 EDELSTAHL-Modelle** sind mit allen Komponenten der BELL- und FG-Serien kompatibel und können nach ihren Wünschen erweitert und kombiniert werden. Die volle Reichweite von bis zu 250 Metern (Freifeld) sowie sämtliche 16 Klingeltöne sind jedoch ausschließlich zwischen Sendern und Empfängern aus der BELL-500-Serie verfügbar.



MOD.
BELL-501 TX EG
Edelstahl gebürstet



MOD.
BELL-501 TX EA
Edelstahl anthrazit matt lackiert

1-Familienhaus Taster in Edelstahl-gebürstet oder Edelstahl-anthrazit



Als 1- BIS 3-FAMILIENHAUS erhältlich

➤ BELL-501 TX

1-FAMILIEN **FUNK-KLINGELTASTER** EDELSTAHL

MODELL	Bell-501 TX EG • Art-Nr: 41409	Bell-501 TX EA • Art-Nr: 41410
LIEFERUMFANG	1x Sender (Klingeltaster) für 1-Familienhaus	
GERÄT	86 x 112 x 22 mm (B x H x T)	
VERPACKUNG	124 x 174 x 27 mm (BxHxT) • 295 g	
VE	20 Stück • 270 x 190 x 290 mm (BxHxT) • 6,4 kg	
STROMVERSORGUNG	Wahlweise 8-12V AC/DC oder 2x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)	
FUNK-REICHWEITE	Bis 250 Meter • Frequenz: 434 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109133604 Edelstahl gebürstet	4250109133611 Edelstahl anthrazit