

AKKU TISCHLEUCHE

Hochwertige LED Tischleuchte mit bis zu 3 Tagen Leuchtdauer

- Leistungsstarker Lithium-Akku 3,7V / 5200 mAh (Typ: 18650) wechselbar für eine höhere Produkt-Nachhaltigkeit (Lebensdauer)
- Extra-lange Leuchtdauer: 8 - 72 Stunden (je nach eingestellter Helligkeit)
- Wählbare Leuchtmodi:
 - Warmweiß dimmbar (ca. 3000K)
 - Automatischer Dauer-Farbwechsel (256 LED-Leuchtfarben)
 - 7 LED-Leuchtfarben manuell wählbar
- Metallteile mit robuster Schutzlackierung in schwarz
- Leuchtenhöhe wahlweise 22 cm • 25,5 cm • 35,5 cm • 39 cm • 52,5 cm (je nach Kombination der beigelegten Stabtlängen) oder individuelle Leuchtenhöhe mit beigelegtem Flaschenadapter (für Flaschenhals mit Innendurchmesser von ca. 17-22 mm)
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Inkl. Ladekabel und Anleitung



ANWENDUNGSBEISPIELE

LIEFERUMFANG

- 1x Akku-Leuchten-Kopf (Lampenschirm Metall)
- 1x Standfuß (Stahl)
- 1x Metall-Stab Länge 17cm
- 2x Metall-Stab Länge 13,5cm
- 1x Flaschenadapter
- 1x Ladekabel (ohne Netzteil)
- 1x Anleitung (DE+GB)



FARBWAHL SENSOR-TOUCH
7 Farben zur manuellen Auswahl

AKKU WECHSELBAR
bis zu 3 Tagen Leuchtdauer

USB-C LADEBUCHSE
mit integrierter Silikon-

METALL-LAMPENSCHIRM
mit robuster Schutzlackierung

HÖHE VARIABLE
über 3x beigelegte Metall-Stäbe

MASSIVE STANDFUSSPLATTE
aus Stahl mit gummierter Unterseite für erhöhte Standsicherheit und Schonung empfindlicher Oberflächen

MODE SENSOR-TOUCH

- Aktivierung und Durchschalten der verschiedenen Leuchtszenarien
- Dimmen bei längerer Berührung der Fläche



LUNA-80 S

AKKU TISCHLEUCHE

MODELL	LUNA-80 S Akku-Tischleuchte	Art-Nr: 41436
LIEFERUMFANG	1x Akku-Tischleuchte in Schwarz inkl. Zubehör (Details siehe Auflistung links)	
GERÄT E	112 x 145-525 mm (Durchmesser x Höhe variabel)	
VERPACKUNG	145 x 180 x 110 mm • 990 g	
VE	10 Stück • 570 x 310 x 190 • 10,7 kg	
STROMVERSORGUNG	Eingebauter Lithium-Akkupack 3,7V/5200 mAh (Typ: 18650, austauschbar)	
ZUSATZ-INFO	Weiße LED-Beleuchtung dimmbar • Spritzwassergeschützt gemäß IP44	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109135547	