

MAAS KCB-H-1000 CB Handfunkgerät Multinorm

Das Maas KCB H-1000 ist ein modernes CB Multistandard Handfunkgerät mit reichhaltiger Ausstattung . Es kann durch einfaches Umschalten auf die entsprechende Norm in vielen Ländern der EU betrieben werden . Es verfügt weiterhin über NRC , ein Rauschunterdrückungssystem , das die Wiedergabe merklich verbessert . Eine manuelle Rauschsperre (SQL) , sowie eine automatische Rauschsperre (ASQ) sind ebenfalls vorhanden . Das einfache strukturierte Funktionsmenü und das große beleuchtete Display ermöglichen eine einfache Bedienung . Das im Lieferumfang befindliche KFZ Adapter verwandelt das Maas KCB H-1000 in Sekunden in ein vollwertiges Mobilfunkgerät mit der Möglichkeit eine externe Antenne anzuschließen . Der USB-C Anschluss bietet außerdem die Möglichkeit das Gerät an den heute üblichen USB 5V Adaptern zu Laden oder das auch im Lieferumfang enthaltene 230 V oder 12 V Ladegerät zu nutzen . Der externe Anschluss für Speakermikes und Headsets entspricht der "K" Norm (Kenwood Doppelklinkenstecker) . Dadurch steht eine große Produktpalette an Zubehör zur Verfügung oder nutzen Sie ein passendes Mikrofonadapter mit dem Sie sogar Tischmikrofone oder Handmikrofone von Mobilfunkgeräten an das Maas KCB H-1000 adaptieren können .

The Maas KCB H-1000 is a modern CB multistandard handheld radio with a rich set of features. It can be operated in many EU countries by simply switching to the appropriate standard. Furthermore, it features NRC, a noise reduction system that noticeably improves playback. Both a manual noise squelch (SQL) and an automatic noise squelch (ASQ) are also available. The user-friendly menu structure and the large illuminated display enable easy operation. The included car adapter can quickly transform the Maas KCB H-1000 into a full-fledged mobile radio with the option to connect an external antenna. The USB-C port also allows you to charge the device using common USB 5V adapters or the included 230V or 12V charger. The external connector for speaker microphones and headsets complies with the "K" standard (Kenwood double-jack plug). This provides a wide range of accessories, or you can use an appropriate microphone adapter to connect table microphones or handheld microphones from mobile radios to the Maas KCB H-1000.

Funktionen

- Kombiniertes Lautstärkeregelung mit EIN / AUS Funktion
- seitliche PTT Taste
- seitliche Tasten zum Ein und Ausschalten der Displaybeleuchtung
- seitliche Monitortaste (Rauschsperre aus)
- FUNC (Funktionstaste)
- LCR / VOX (Last channel receive / VOX)
- NRC / LOCK (NRC Rauschunterdrückung / Tastaturverriegelung)
- UP / DOWN (Kanalwahltasten)
- AM/FM / BAND (AM / FM Umschaltung / Länderwahl - DE , UK , CE , EU , PL)
- DW (Zweikanalüberwachung)
- SQ / ASQ (Rauschsperre / automatische Rauschsperre)
- EMG / SC (Notrufkanal / Scan - Kanalsuchlauf)
- USB-C Ladebuchse
- Anschluss für KFZ-Adapter
- Anschluss für Speakermikes , Headsets oder Mikrofonadapter

Technische Daten

80 Kanäle

AM / FM

1W / 4W

Spannungsversorgung : Akkupack / 5V DC / 12V DC

Antennenanschluss : BNC oder PL bei Verwendung des KFZ Adapter

Externer Mikrofonanschluß : K-Norm - Kombinierte Doppelklinkenbuchse 2,5 mm / 3,5 mm

Anschluss für KFZ Adapter

USB-C Anschluss zum Laden (5V DC)

Ländernormen

DE: 80 FM / 40 AM

EC: 40 FM

EU: 40FM 4 Watt / 40 AM

PL: 40 FM/AM 4 Watt 0kHz

UK: 40 FM CEPT 4 Watt und 40 FM UK 4 Watt

Lieferumfang

Maas KCB-H1000 CB Handfunkgerät

BNC Antenne

KFZ Adapter

USB-C Ladekabel

AC Adapter 5V / 2A USB

Zigarettenanzünderadapter 12 V / 5 V USB

klebbare Gerätehalterung

Gürtelclip

Bedienungsanleitung

EAN.: 4250158731493