

MAAS KCB-3000 CB Mobilfunkgerät

MAAS KCB-3000 CB-Funkgerät Multinorm mit Voxmikrofon und Headsetanschluss
Eingebauter Frontlautsprecher mit sehr guter lauter Wiedergabe. Durch die sehr geringe Einbautiefe paßt das Gerät in jeden DIN-Schacht und ist geeignet zur Auf-/oder Unterbaumontage.

Das neue MAAS KCB-3000 kommt mit sprachgesteuertem Vox-Mikrofon, welches in mehreren Stufen in der Ansprechempfindlichkeit und Ansprechverzögerung eingestellt werden kann. Zusätzlich kann man auch Mikrofon garnituren mit 2 pin. Kenwood-Beschaltung vorne am Gerät anschließen (nicht enthalten!).

Ein umfangreich ausgestattetes CB-Funkgerät für PKW oder LKW, geeignet für 12 Volt und 24 Volt Stromversorgung Das Gerät hat ein großes beleuchtetes LCD-Display, auf dem alle wichtigen Informationen klar dargestellt werden. Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung kann in 7 Stufen geändert oder auch ganz abgeschaltet werden.

Hinweis : Das KCB-3000 verfügt im Gegensatz zu ähnlichen auf dem Markt befindlichen Geräten über einen 6 pol. GDCH Anschluss für Mikrofone , sowie über eine 2 pin. Buchse für Speakermikes und Mikrofon garnituren mit "Kenwood" Belegung die auch wirklich kompatibel ist (insbesondere ausreichendes NF Signal).

Umschaltbare Multinorm Version

DE: 80 FM / 40 AM 4 Watt

EC: 40 FM 4 Watt

EI: 40 FM/AM 4 Watt

EU: 40FM 4 Watt / 40 AM 4 Watt

PL: 40 FM/AM 4 Watt 0kHz

UK: 40 FM EU 4 Watt und 40 FM UK 4 Watt

Eigenschaften und Ausstattung

Multichannel-Gerät, an den Landesgrenze einfach umschalten!

Stromversorgung 12 oder 24 Volt Gleichspannung (auch in älteren LKW ohne Wandler betreibbar)

großes LC-Display mit 7 möglichen Farbeinstellungen, dimmbar

Automatische oder manuell einstellbare Rauschsperr

Tastensperre (Lock)

ANL Störunterdrückung integriert

Kanal-9/19-Schalter

Vox-Funktion für sprachgesteuertes Senden intern/extern

Kanalsuchlauf (Scan)

Up-/Down-Tasten für Kanalwahl

Regler für Rauschsperr und Lautstärke

Mikrofon mit integrierten Kanalwahltasten und Vox-Funktionalität

Anschlüsse für Antenne, externen Lautsprecher und Mikrofon garnituren (Kenwood-Norm) vorhanden

Anschluss für Mikrofon garnituren und Speakermikes (Kenwood Norm : 2,5 mm

Klinkenbuchse für Lautsprecher - 3,5 mm Mikrofon / PTT)
Stromkabel abnehmbar
Abmessungen 189 x 74 x 57mm (B x T x H)
Gewicht ca. 630 Gramm

Lieferumfang:

Funkgerät
Bügelhalter mit Rändelschrauben für normale Montage
DIN Einbaurahlem
Stromanschlußkabel mit Zigarettenanzünderstecker
Stromanschlußkabel mit offenen Enden für den Festeinbau
Vox-Mikrofon 6polig (GDCH Norm) mit Kanalwahltasten
Bedienungsanleitung deutsch/englisch

EAN Code 4250158721272