

LED-Akku- Handleuchte

DML815

LXT • 3.000 lx • 160 lm

Leichte, handliche Akku-Handleuchte mit vier 0,5 W hellen LEDs, kompatibel mit 14,4 V/18 V LXT-Akkus

Die handliche DML815 eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°. Die Leuchtdauer beträgt mit einem 18 V/6,0 Ah Akku ca. 54 Stunden.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akkusystem LXT	✓
Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
LED-Lampenleistung	0,5 W
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	54 h
Gewicht inkl. Akku	0,56 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H)	272 x 79 x 116 mm
Akkutyp	Li-ion
Laufzeit 18V / 1,5 Ah	10,5 h
Vertikaler Winkelbereich	170 °

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- 12-fach verstellbarer Lampenkopf
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381886970

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

