

Kegelsenker-Set M3-M10 HSS

D-42204

Ø 6,3-20,5mm • M3, M4, M5, M6, M8, M10 • 90° • dreischneidig • Rundschaft

HSS Kegelsenker-Set Ø 6,3-20,5 mm mit 90°-Schliff für eine M3, M4, M5, M6, M8, M10-Senkung in Metallkassette

HSS Kegelsenker-Set mit drei 90-Grad-Schneiden für Bohren und Senken in einem Arbeitsgang. Das Set in einer Metallkassette enthält 6 Senkbohrer mit Rundschaft: M3, M4, M5, M6, M8, M10. Geeignet für Stahl, Edelstahl und Holz.



Technische Details

Durchmesser	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
Länge	45 / 50 / 56 / 60 / 63 mm
Schraubenkopf	M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
Zahnwinkel	90°
VPE	6

EAN 0088381404969

Link zur Produktseite - www.makita.de

