

21920005	DATENBLATT	
Gültig ab: 09.11.2018	UNIVERSAL STRIP ABISOLIERWERKZEUG	

UNIVERSAL STRIP Abisolierwerkzeug



Allgemeine Beschreibung:

- Abisolierwerkzeug für Spezialanwendungen z.B. Solar-Leitungen, Kabel aus PTFE
- Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch Spezialschneidverfahren
- Austauschbare Messer für verschiedene Kabelquerschnitte
- Automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
- Einsetzbar unabhängig von Festigkeit und Dimension des Isolationsmaterials



Kabel an Längenanschlag anlegen



Abisolieren durch Formmesser



Automatisches Abziehen der Isolation

Technische Daten UNIVERSAL STRIP Abisolierwerkzeug:

- Länge: 194mm
- Gewicht: 0,41kg
- Lieferfarbe: Orange

Weitere Produktdaten:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

ETIM 5.0 Class-Description: Abisolier-/Abmantelwerkzeug

Ersteller: LISC1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21920005DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.



PD 0019/05_04.18DE

21920005	DATENBLATT	
Gültig ab: 09.11.2018	UNIVERSAL STRIP ABISOLIERWERKZEUG	

Produkteigenschaften:

Werkzeug und Abmantelmesser können separat bestellt werden oder bereits im Set, wo das Werkzeug und das entsprechende Abmantelmesser enthalten ist (die Teile werden aber separat geliefert, d.h. das Messer muss selbst eingebaut werden).

Art. Nr. für Zange ohne Messer	Artikelbeschreibung	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	VPE
21920005	Universal Strip ohne Abisoliermesser	194	Orange	0,41	1

Art. Nr.	Anwendungsbereich	Kapazität	Maße Abisolierstellen	Für Isolationsmaterial	Messerpaare
Zange inkl. Messer: 21920141	für DIN Einzeladern	0,14 – 6 mm ²	Ø0,70/Ø1,35 Ø1,70/Ø2,30 Ø2,70/Ø3,50	PVC	
Nur Messer: 21920009					
Zange inkl. Messer: 21920125	für POF-Leitungen 1,2,4-adrig	1-adrig/Ø6,7 mm 2-adrig/Ø6,2 mm 4-adrig/Ø5,5 mm Ø2,2 mm POF	Ø5,80 Ø4,80 Ø2,50 Ø1,50	PVC / PUR	
Nur Messer: 21920126					
Zange inkl. Messer: 21920129	für Fluorpolymer-Leitungen	0,03 – 2,08 mm ²	Ø0,35/Ø0,55 Ø0,80/Ø1,05 Ø1,35/Ø1,60 Ø1,75	PTFE	
Nur Messer: 21920006					
Zange inkl. Messer: 21920130	für Fluorpolymer-Leitungen	2,5-10 mm ²	Ø4,45 Ø3,50 Ø2,70 Ø2,30	PTFE	
Nur Messer: 21920004					
Zange inkl. Messer: 21920131	für Fluorpolymer-Leitungen	0,5 / 2,5 / 16 mm ²	Ø5,70 Ø2,30 Ø1,00	PTFE	
Nur Messer: 21920008					
Zange inkl. Messer: 21920140	für AS-I-Bus Leitungen	2 x 1,5 mm ² 10,2 x 4 mm	ovale Sonderform 2xR1,30 (Abstand 0,68) 2 x Ø1,70	Gummi / TPE / PVC	
Nur Messer: 21920135					
Zange inkl. Messer: 21920120	für Solar-Leitungen	1,5 – 6,0 mm ²	Ø3,90 Ø3,00 Ø2,40 Ø1,90	XLPO (Cross-linked Polyolefin)	
Nur Messer: 21920122					

Fußnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: LISC1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21920005DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------