

PocketBook

E-Books & E-Reader



Produkt-Spezifikationen

Color Note

Displaytyp	E Ink Kaleido™ 3 Mobius		
Displayauflösung	1404 × 1872 (Graustufen), 468 x 624 (Farbe)	Displaygröße	10,3" (26,12 cm)
DPI	227 (Graustufen), 76 (Farbe)		
Farbtiefe	16 Graustufen, 4096 Farben		
Touchscreen	Kapazitiv (Multisensor)		
Digitizer	Ja (Wacom)		
Beleuchtung	Ja (SMARTlight & E Ink ComfortGaze™)		
Prozessor	Quad Core (1,5 GHz)		
RAM	4 GB		
Interner Speicher	32 GB*		
Akku	Lithium-Ionen-Polymer-Akku, 4000 mAh/ 80 g **		
Lagesensor	Ja		
Sleep-Cover-Funktion	Ja		
WLAN	Ja (Dualband - 2,4/5 GHz)		
Bluetooth	Ja (5,2)		
USB-Anschluss	Ja (USB-C)		
OTG-Unterstützung	Ja		
Audio über USB	Ja (via 3,5-mm-Adapter)		
Lautsprecher	Ja (mono)	Mikrofone	Ja (mono)
Betriebssystem	Android 12		
E-Book-Formate (ohne Konvertierung)	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB (DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT		
Bildformate	JPEG, BMP, PNG		
Audioformate	M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP (via Lautsprecher/ Bluetooth/ USB-C-Audioadapter)		
Vorlesefunktion (Text-to-Speech)	Android AOSP TTS		
Onlinedienste	PocketBook Cloud (über die App <i>PocketBook Reader</i>), Notizen senden per E-Mail		
Anwendungen	Browser, Google-Service-Unterstützung, PocketBook Reader, Musikplayer, Galerie, Taschenrechner, Notizen, Dateimanager		
E-Books leihen	Onleihe und Overdrive (Apps jeweils zum Download im Google Playstore)		
Maße	17,35 x 24,6 x 0,64 cm	Gewicht	390 g
Verfügbare Farben	Stormy Sea		
Lieferumfang	E-Note, USB-C-Kabel, Stylus, Dokumente		

* Die tatsächlich verfügbare Größe des internen Speichers kann je nach Softwarekonfiguration abweichen.

** Bis zu 1 Monat Akkulaufzeit, je nach Art der Nutzung, Konnektivität und den gewählten Einstellungen.

Produkteigenschaften, Farben und Verpackung können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Webseite www.pocketbook.de.

Der perfekte Begleiter für unzählige Ideen.

www.pocketbook.de

