



ZB32SET25LS

Komplettschrank, univers Z, 2 ZP, BKE-I, OKK, APZ, VT5, H=1100mm, 2-feld, ESA

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze ≤63 A	2
Anzahl Zählerplätze ≥80 A	0
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	5
Multimedia Feld Bereich	Ohne
NAR Zählerfeld Montage von	Leitungsschutzschalter 1-polig 25 kA
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	2
Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE Feld	Steuerleitungsklemme

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Netzform

Netzform	TN-S, TT
----------	----------

Kapazität

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

Anschluss

Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme	ESA 5-polig 1 - 25 mm ²
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	2
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Horizontal

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---