



ZB33SET28LS

**Komplettschr., univ.Z, 2 ZP, 1 SG, BKE-I, OKK, APZ, VT5, H=1100mm, 3-feldig, ESA**

#### Technische Merkmale

##### Abmessungen

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Höhe                       | 1100 mm  |
| Breite                     | 800 mm   |
| Tiefe                      | 205 mm   |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 5 mm |
| Höhe Sammelschiene         | 12 mm    |

##### Ausstattung

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Anzahl Felder                          | 3                    |
| Anzahl Zählerplätze ≤63 A              | 2                    |
| Anzahl Zählerplätze ≥80 A              | 0                    |
| Anzahl der Leerplätze                  | 0                    |
| Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)         | 1                    |
| Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE    | 1                    |
| Anzahl Reihen                          | 5                    |
| Multimedia Feld Bereich                | Ohne                 |
| Anzahl Sammelschienenenddurchführungen | 2                    |
| Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE Feld  | Steuerleitungsklemme |

##### Sicherheit

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |

##### Konnektivität

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

##### Abdeckung, Tür

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Anzahl Schranktüren        | 2                        |
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Farbe      | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010     |

##### Netzform

|          |          |
|----------|----------|
| Netzform | TN-S, TT |
|----------|----------|

##### Kapazität

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Verteilerfeld | 1 |
|----------------------|---|

##### Anschluss

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme | ESA 5-polig 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der RJ45 Anschlüsse              | 2                                  |
| Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld  | Horizontal                         |

---

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 5 |
|-----------|---|