



T-Stück FWK-Plus 60x100 mm verzinkt

Technische Merkmale

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse

EI60, EI90

Architektur

FWKP601008VERZ



Anzahl der beflammbaren Seiten

4

Konfiguration

Schnittkaschierend

Ja

Installation, Montage

Bodenlochung

Ja

Abmessungen

Höhe	60 mm
Innenhöhe	55 mm
Breite	100 mm
Innenbreite	95 mm
Länge	2000 mm
Maß a	200 mm
Maß b	300 mm

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
Zugehörige Serien	FWK plus 60x100