



KEM34S04G5LMF

unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl Y: 0,36...1,25m+Winkel

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	1250 mm
Länge	360 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------