



BKGD300801



Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 300x80 mit Länge von 2m

Technische Merkmale

Abmessungen

Breite	300 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	22200 - 22200 mm ²
Mindestestrichhöhe	80 mm
Nivellierbereich	90 - 245 mm
Anzahl der Einbaueinheiten	40

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	86
---	----

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 5 kN
--------------------	----------

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	3 - 3
Montageart Trennwand	Schnappbefestigung
Mit Trennwand	Ja

Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
Oberfläche Seitenwand Boden	Verzinkt

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt
Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Funktionen

Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar	Ja
Mit Bodenwanne	Ja