



EUM200



Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 2 Wechsler

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 4 mm ²

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	3N, 400/230 V
---------------------	---------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Auslösung

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	30 s
---	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,20 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	87 mm
Breite	35 mm
Tiefe	65 mm