



XEV1R22T2ER

Ladestation witty share bis 22kW, OCPP für Lastmanagement, RFID, Eichrecht

Technische Merkmale

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	4 - 22 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Konnektivität

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

Funktionen

Mit Lastmanagement	Ja
--------------------	----

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2; Typ 2
-----------------------	--------------

Abmessungen

Höhe	549 mm
Breite	237 mm
Länge	549 mm
Tiefe	173 mm

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10