



TYMS620D



Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Abmessungen

Tiefe	65 mm
Einbautiefe	65 mm
Breite in Teilungseinheiten	10

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Busstromaufnahme im Leerlauf	3 mA

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe	2300 - 2300 W
Ausgangsleistung	2300 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Funktion

Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen,
Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und
Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion