



TYAS608D



Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	6
-----------------------------	---

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe	2300 - 2300 W
Ausgangsleistung	2300 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion