


GS10019011



Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend graphitschwarz

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Leiterquerschnitt	1,5-2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5-2,5 mm ²

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Abmessungen

Einbautiefe	51 mm
Höhe	50 mm
Breite	118 mm
Tiefe	51 mm

Werkstoff

RAL Nummer	9011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal frontrastend
-------------	--------------------------------

Konnektivität

Anschlussart	Drahtanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Direktmontage

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein

Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose
Kapazität	
Anzahl Module	1
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Ohne Deckel