



TYBS602F

Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Abmessungen

Tiefe	22 mm
Einbautiefe	40 mm

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
Busstromaufnahme im Leerlauf	5 mA

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	500 W
------------------	-------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion

