



ZEROSMOG GUARD

FILTEREINHEIT FÜR 1 ANWENDER

74 W, 230 V

BESTELL-NR. FT91021699

- > Einzelplatz-Filterereinheit 74 W, 230 V
- > Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
- > Hocheffiziente Partikel- und Gasfiltration
- > Geruchsbeseitigung beim Löten
- > Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes GebläseAbsaugung des gesamten Rauchs durch hohen Volumenstrom
- > Filterzustandsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel
- > Helle Leuchtleiste zeigt den Status der Absaugung an
- > Leise - niedrigster Geräuschpegel auf dem Markt
- > Einfacher Wechsel von Haupt- und Vorfilter
- > Geringer Wartungsaufwand
- > Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter
- > Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

Saubere Luft ist das Recht eines jeden Arbeitnehmers!
Atmen Sie auf - in einer gesünderen Arbeitsumgebung.
Den ganzen Tag. Die neue Weller ZeroSmoG Guard Filtrereinheit.

+ KEY FEATURES

> SAUBERE UND GESUNDE LUFT

Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filtration von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle).

> EINMALIGE ERFAHRUNG

Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.

> EINFACHER UND SCHNELLER FILTERWECHSEL

Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.

> KOMPAKTES DESIGN

Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch eine Person.

> LEISTUNGSSTARKE ABSAUGUNG

Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.

> MAXIMALE KONTROLLE

Überwachung des Filterzustands, um einen rechtzeitigen Austausch zu gewährleisten, da ein voller Filter die Luft nicht wirksam reinigen kann.

> ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Weller Lötstation (WT, WX, WXsmart)-PC

> ESD-SICHER



LIEFERUMFANG

ZeroSmoG Unit Guard, 230V
1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle + Kaliumpermanganat)
5 x ePM1-75 % Vorfilter

TECHNISCHE DATEN ZEROSMOG GUARD

Abmessungen L x B x H (mm) 270 x 336 x 435
Abmessungen L x B x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13

Gewicht ca. (kg)
9,5

Spannung (V/Hz)
(220-240V~) 50/60 Hz

Geräuschpegel in 1 m Abstand
< 70 dBA

Leistung (W/V)
74 W (220-240V~)

Max. Vakuum (Pa/V)
2700

Max. Fördermenge (m³/h)
100

Vorfilter
Glasfaservorfilter ePM1-75% nach ISO16890

Kompaktfilter
Standard-Filterset ZeroSmoG Guard Kit (FT91000048)
Breitband-Gasfilterset ZeroSmoG Guard (FT91000049)
Klebstoff-Filterset ZeroSmoG Guard (FT91000051)

Technische Änderungen vorbehalten!



Mehr Informationen