



POWERBANK HE20000 | 100 W

Mobiler Zusatzakku



Technische Informationen

Akku:	20000 mAh
Farbe:	Grau-Schwarz
Batterietyp:	Lithium Ionen Akku
Anzeige:	Smarte, digitale Prozentanzeige (Ladezustand der Powerbank, aktuelle Lade-/Entladeleistung in Volt und Wattangabe)
Eigenschaften:	Unterstützt schnelles Laden von Laptops, Kompatibel für Notebooks / Macbooks™ über USB-C Anschluss, geeignet für Flugzeugreisen (im Handgepäck), lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig
Zubehör:	USB-C zu USB-C Ladekabel mit integriertem E-Marker Chip für PD 3.1 Unterstützung bis 140 W (28,0 V/DC 5,0 A), Tasche
Abmessungen:	139 x 82 x 27 mm
Gewicht:	422 g
VPE:	2 Stück

Input: USB-C 1/2: 5,0 V/DC 3,0 A, 9,0 V/DC 3,0 A, 12,0 V/DC 3,0 A, 15,0 V/DC 3,0 A, 20,0 V/DC 3,25 A, max. Input: 65,0 W	PPS: 3,3 – 11,0 V/DC 3,0 A, 3,3 – 21,0 V/DC 3,0 A, max. 100,0 W
Output: USB-C 1: 5,0 V/DC 3,0 A, 9,0 V/DC 3,0 A, 12,0 V/DC 3,0 A, 15,0 V/DC 3,0 A, 20,0 V/DC 3,25 A	USB-A: 5,0 V/DC 3,0 A, 9,0 V/DC 2,0 A, 12,0 V/DC 1,5 A, 4,5 V/DC 5,0 A, 5,0 V/DC 4,5 A, max. 22,5 W
PPS: 3,3 – 11,0 V/DC 3,0 A, 3,3 – 21,0 V/DC 3,0 A, max. 65,0 W	USB-C 1 + USB-C 2: USB-C 1: max. 30,0 W USB-C 2: max. 65,0 W
USB-C 2: 5,0 V/DC 3,0 A, 9,0 V/DC 3,0 A, 12,0 V/DC 3,0 A, 15,0 V/DC 3,0 A, 20,0 V/DC 5,0 A,	USB-C 1 + USB-A: max. 20,0 W (geteilt)
	USB-C 2 + USB-A: USB-C 2: max. 65,0 W USB-A: max. 22,5 W
	USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A: USB-C 2: max. 65,0 W USB-C 1 + USB-A: max. 20,0 W (geteilt)

Artikeldaten

Kapazität	Artikelnummer	EAN
20000 mAh	7350050	4 034303 035311



Bei Einzelnutzung extra schnelles Laden mit Power Delivery 3.0 (100 W)