ALKOHOLTESTER

PCE-ALC 40



- **Messbereich 0 ... 1 g/l**
- **schnelle Ergebnisse**
- **Einheiten: g/l, mg/l**
- **Interner Speicher bis 50 Messungen**
- **Anzeige: Sensor Lebensdauer**

Der kleine Alkoholtester ist ideal für unterwegs: kompakt und einfach zu bedienen. Unser Alkoholtester hat einen Messbereich von 0 ... 1 g/l. Der Alkoholtester ist perfekt für den schnellen Selbsttest, um auf Nummer sicher zu gehen. Nach sechs Sekunden Pusten vor den Sensor erscheint der ungefähre Alkoholgehalt auf dem Display.

Die Messwerte erscheinen sowohl als numerischer Wert als auch in Form einer Ampelanzeige. Wahlweise in g/l oder mg/l. Der Sensor ist für bis zu 1500 Messungen ausgelegt, und die verbleibende Lebensdauer des Sensors wird ebenfalls angezeigt. Dank des internen Speichers können bis zu 50 Werte in unserem Alkoholtester gespeichert werden. Der Alkoholtester wird mit AAA-Batterien betrieben, die leicht auszutauschen und überall verfügbar sind.

Spezifikation

Alkoholgehalt	
Messbereich	0 ... 1 g/l
Auflösung	0,01 g/l
Genauigkeit	0,1 g/l

Allgemeine technische Daten	
Einheit(en)	mg/l, g/l
Display Typ	LED
Displaygröße	1,6 Zoll
Speichermedium	Interner Speicher
Speicherkapazität	50 Werte
Lebensdauer	Der Sensor ist für bis zu 1500 Messungen geeignet
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Akku/Batterie	2 x 1,5 V AAA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	1200 mAh
Betriebsbedingungen	5 ... 35 °C , 10 ... 95 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 40 °C , 10 ... 95 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	70 x 40 x 18 mm
Gewicht	24,5 g