ZÄHLWAAGE

PCE-TB 30C



- **interner Speicher für bis zu 1.000 Artikel**
- **Artikelstammbearbeitung mit Hilfe von PC**
- **Dreifachdisplay**
- **Scanneranschluss (RS-232 Sub-D 9)**
- **RS-232 und USB Schnittstelle**
- **Summierfunktion**
- **Grenzgewichtskontrolle**
- **Speicher für 10 Taragewichte**
- **optional: Akku und Scanner**
- **optional: LAN / Ethernet / Netzwerk**
- **optional: USB Datenspeicherstick**

Die Zählwaage verfügt über einen Wägebereich von 0 ... 30 kg und ist ein wahrer Profihelfer für jegliche Zählaufgaben. Dabei hilft der Zählwaage ein interner Datenspeicher für bis zu 1.000 Artikel, die problemlos z.B. mit einem Scanner abgerufen werden können. Die Artikeldaten, die in der Zählwaage gespeichert werden können, sind: Artikelbezeichnung, Scannercode, Stückgewicht, zulässige Gewichtsabweichungen MIN / MAX sowie das Gewicht der Verpackung (TARA). Das Bespielen der Zählwaage mit den möglichen Informationen ist denkbar einfach. Dazu werden die Daten in einer tabellenkalkulationsähnlichen Software erstellt und auf den internen Speicher der Zählwaage übertragen. Des Weiteren kann die Zählwaage die durchgeführten Zählungen auf einen PC oder optional erhältlichen USB Speicherstick übertragen.

Aber auch ohne den internen Speicher ist die Zählwaage ein Profihelfer. Sollte z.B. ein Strichcode nicht im Datenspeicher vorhanden sein, wird der Nutzer darüber informiert und hat die Möglichkeit trotzdem die weiteren Wiegungen / Zählungen unter dem Strichcode durchzuführen und ggf. zu speichern oder an den PC zu übertragen. Die so durchgeführte Inventur / Zählung erspart eine menge Nacharbeitungszeit und schließt Übertragungsfehler aus.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	30 kg
Auflösung [d]	1 g
Genauigkeit	±4 g

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Summierfunktion, Grenzgewichtskontrolle
Einheit(en)	kg, g, mg, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LCD mit Beleuchtung
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 16 mm
Speicherkapazität	1000 Datensätze
Speicherkapazität (Zusatzinformation)	für bis zu 5 Benutzer, für 30 Produkte über die Schnellwahltasten, für 10 Taragewichte
Schnittstelle	USB, RS232C
Automatische Abschaltung	5 min
Wiederholbarkeit	2 g
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich
Abmessungen Wägeplatte	L 300 x B 210 mm
Material Wägeplatte	Edelstahl
Kalibrierung	Extern
Einschwingzeit	< 3 s
Linearität	3 g
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Spannungsversorgung	230 V AC | 50 Hz, 6 VA 12 V DC, 1 A
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Akku/Batterie	1 x 3 V CR 2032 (Knopfzelle 3V) , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 35 °C , 15 ... 85 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 35 °C , 15 ... 85 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	335 x 320 x 110 mm
Weitere Abmessungen	Plattform 300 x 210 mm
Gewicht	3500 g