

61810350	DATENBLATT
Gültig ab: 18.01.2024	TY-FAST® Kabelbinder

Einteiliger-Vollkunststoffkabelbinder zum Bündel und fixieren von Kabel und Leitungen.

Material:	Polyamid 6.6
Technische Merkmale:	
Bündeldurchmesser	1,5 bis 102mm
Bandbreite	2,5 bis 7,6mm
Zugfestigkeit	80 bis 550N
Temperaturbereich	Naturfarben -40°C bis +85°C
	Schwarz -40°C bis +115°C
Min. Installationstemperatur	-10°C



Weitere Eigenschaften:	
Brandklasse	V2 nach UL 94
UV-Beständig	nur schwarz

Farbe:	Schwarz
	Naturfarben

Norm Referenz:	 EN 62275	 E49405
-----------------------	--	---

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bündeldurchmesser mm		Maße mm		Zugfestigkeit N
	min.	max.	Länge	Breite	
TY-FAST® Naturfarben					
61810350	1,5	20,5	100	2,5	80
61810360	1,5	36,5	150	2,5	80
61810370	1,5	52,5	200	2,5	80
61810380	1,5	32	143	3,6	180
61810390	2,0	52,5	203	3,6	180
61810400	6,4	76	290	3,6	180
61810410	3,2	44	188	4,7	222
61810420	3,2	76	3,4	4,7	222
61810430	3,2	102	366	4,7	222
61810440	6,0	56	220	7,6	550
61810450	15	102	374	7,6	540
TY-FAST® Schwarz					
61810460	1,5	20,5	100	2,5	80
61810470	1,5	36,5	150	2,5	80
61810480	1,5	52,5	200	2,5	80
61810490	1,5	32	143	3,6	180
61810500	2,0	52,5	203	3,6	180

61810350	DATENBLATT
Gültig ab: 18.01.2024	TY-FAST® Kabelbinder

61810510	6,4	76	290	3,6	180
61810520	3,2	44	188	4,7	222
61810530	3,2	76	3,4	4,7	222
61810540	3,2	102	366	4,7	222
61810550	6,0	56	220	7,6	550
61810560	15	102	374	7,6	540