

Abzweigdose, nachhaltig

i 12-L GL



i 12-L GL

Abzweigdose, nachhaltig

Artikelnummer: 33591201

Maße: 85 x 85 x 37 mm

Abzweigdose, nachhaltig, GreenLine, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5 mm², Ui=400 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende Einführungsmembranen, Dichtbereich 8,2 - 12,5 mm, (3 rückseitig, 12 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, nachhaltig, aus recycelten Kunststoffen, für Standardinstallationen im Innenbereich

grau, In=24 A, ohne Klemmen



GreenLine - Die umweltfreundliche Abzweigdose in bewährter Qualität! Die i 12 GL besteht zu mindestens 90 % aus PCR. Durch die Verwendung von recycelten Kunststoffen kann - im Vergleich zur herkömmlichen i 12 - eine Reduktion des ökologischen Fußabdrucks um mindestens 40 % erreicht werden.

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
max. Leiterquerschnitt:	2,5 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP55
Klemmenart:	ohne
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	85 mm
Länge:	85 mm
Höhe:	37 mm
Innenlänge:	74 mm
Innenbreite:	74 mm
Innenhöhe:	32 mm
Gewicht:	0.044 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	8.2 mm
für Dichtbereich max:	12.5 mm

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	nein
Befestigungsart (auf der Wand):	Wand-/Deckenmontage
Befestigung:	außenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902689651
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85389099

Werkstoff

Material Unterteil:	Polyethylen Rezyklat
Material Oberteil:	Polypropylen Rezyklat

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

[30040701 - VST RR - Verschlussstopfen](#)

[89600901 - KTB 1 - Befestigungsset](#)

Einführungen / Vorprägungen

