

Steckdosenkombination

STK-Z 4x16



STK-Z 4x16

Steckdosenkombination

Artikelnummer: 73000201

Maße: 315 x 300 x 195 mm

Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, Zusatzgehäuse, für eine einfache Kombination mit STK-Steckdosenkombinationen oder AK Air Verteilern mit Flanschöffnungen (AK-F), ohne Flansche

bestückt mit:

- 4 x CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V



Die hochwertigen STK-Steckdosenkombinationen sind durch das AK Air-Flanschsystem einfach zu erweitern und bieten mit der zentraler Anschlussklemme für die Zuleitung einen hohen Installationskomfort. Komplett verdrahtet und geprüft mit Reiheneinbaugeräten und Steckdosen. Die STK-Z Zusatzgehäuse können einfach mit den Kleinverteilern AK-F 14-56 kombiniert werden, ein Kombiflansch liegt bei. Das Flexible System ist auch die Basis für vom Standard abweichende kundenindividuelle Lösungen. Ein Produkt, das Raum für Flexibilität bietet und sich an Ihre Bedürfnisse anpasst.

Produkteigenschaften

Einbaugeräte

CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V:	4
---	---

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP44
belüftet:	ja
Anzahl Reihen:	0
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	0

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	315 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	195 mm
Innenbreite:	295 mm
Innenhöhe:	106 mm
Gewicht:	2.4 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
------------------	-------------

Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 Nm
Flanschvariante:	ja

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	90 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902689804
VME Code:	CT
ETIM Klasse:	EC000379
Zolltarifnummer:	85369095

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat

Zubehör

[73382001 - AK3 FL00 - Flansch für AK-F](#)

[73382101 - AK3 FL01 - Flansch für AK-F](#)

[73382201 - AK3 FL02 - Flansch für AK-F](#)

[73382901 - AK3 KFL - Flansch für AK-F](#)

[73352801 - AK-F 28 - Kleinverteiler](#)

[73354201 - AK-F 42 - Kleinverteiler](#)

[73355601 - AK-F 56 - Kleinverteiler](#)

Einführungen / Vorprägungen

