

Leergehäuse

TKS 3625-24TE



TKS 3625-24TE

Leergehäuse

Artikelnummer: 14301201

Maße: 361 x 254 x 111 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP30, Polycarbonat, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, zur Montage von bis zu 26 Steckverbindern vom Typ WINSTA® in Verbindung mit TKS AP-Adapterrahmen

24 Teilungseinheiten, Kasten: Polycarbonat, grau, Deckel: Polycarbonat, grau



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Bemessungsbetriebsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP30
belüftet:	nein
Anzahl Teilungseinheiten:	24
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	361 mm
Länge:	254 mm
Höhe:	111 mm
Gewicht:	0.724 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 Nm
Flanschvariante:	nein

Mechanische Eigenschaften

Art des Oberteils:	Deckel
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902694464
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC000261
Zolltarifnummer:	85389099

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[14400101 - TKS AP-1 - Adapterrahmen](#)

[14400201 - TKS AP-2 - Adapterrahmen](#)

[14400301 - TKS AP-3 - Adapterrahmen](#)

[14400401 - TKS AP-4 - Adapterrahmen](#)

[14400501 - TKS AP-5 - Adapterrahmen](#)

[14400601 - TKS AP-6 - Adapterrahmen](#)

[14400701 - TKS AP-7 - Adapterrahmen](#)

[14400801 - TKS AP-8 - Adapterrahmen](#)

[14400901 - TKS AP-9 - Adapterrahmen](#)

[14400001 - TKS AP-L - Adapterrahmen](#)

[19821601 - NS 35-216 - Normschiene](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)

[89604101 - MABF 215-2 - Mast-/Rohrbefestigungsset](#)

[19501201 - TK MPI-3625 - Montageplatte](#)

[19701201 - TK MPS-3625 - Montageplatte](#)

Einführungen / Vorprägungen

