

Flansch

GFL 40

GFL 40

Flansch

Artikelnummer: 07240001

Maße: 395 x 119 x 15 mm

Flansch, glatt, 2 x Flanschverbinder (GFV)



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP65
UL Type Rating:	3R

Farben

Farbe Zubehör:	lichtgrau
----------------	-----------

Maße und Gewicht

Breite:	395 mm
Länge:	119 mm
Höhe:	15 mm
Gewicht:	0.235 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
---------------	----

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	geschützter Außenbereich
-------------------	--------------------------

Vertriebsdaten

EAN:	4013902051113
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC000211
Zolltarifnummer:	85389099

Werkstoff

Material Zubehör:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
-------------------	----------------------------------