



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Linienlaser

## GLL 12V-100-33 CG



Robuster und intuitiver 12V-Linienlaser für müheloses Ausrichten

### Die wichtigsten Daten

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Arbeitsbereich mit Empfänger | 100 m (Radius) |
| Arbeitsbereich, Wert         | 30 m           |
| Nivelliergenauigkeit         | ± 0,3 mm/m     |

**Bestellnummer** 0 601 065 401

## Technische Daten

### Technische Daten

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Akkuspannung                  | 12,0 V                                                |
| Laserdiode                    | 500 – 540 nm, < 10 mW                                 |
| Betriebstemperatur            | -10 – 40 °C                                           |
| Lagertemperatur               | -20 – 70 °C                                           |
| Laserklasse                   | 2                                                     |
| Arbeitsbereich, Wert          | 30 m                                                  |
| Arbeitsbereich mit Empfänger  | 100 m (Radius)                                        |
| Nivelliergenauigkeit          | ± 0,3 mm/m                                            |
| Selbstnivellierbereich        | ± 4°                                                  |
| Nivellierzeit                 | 4 s                                                   |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP65 (außer für Akku und Akkuadapter)                 |
| Stromversorgung               | 12 V-Li-Ionen-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)                |
| Betriebsdauer, max.           | 6 Std. (Li Ion) und 4 Std. (4 x AA) in 3-Linien-Modus |
| Stativ-Gewinde                | 1/4", 5/8"                                            |
| Gewicht, ca.                  | 0,96 kg                                               |
| Farbe Laserlinie              | grün                                                  |
| Projektion                    | 3 x 360° Linie                                        |
| Kompatible Laser-Empfänger    | LR 7                                                  |



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

## Vorteile:

- Langlebiges Design mit gummiverstärktem Gehäuse und Schutzart IP65 gewährleisten Zuverlässigkeit unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Freihändige Liniensteuerung der drei 360°-Laserlinien über die Levelling Remote App für präziseres und zeitsparendes Arbeiten
- Arbeite ohne Unterbrechung und mit der Flexibilität, zwischen 12-V-Li-Ion-Akku und AA-Alkaline-Batterien zu wechseln, wodurch Ausfallzeiten wegen eines leeren Akkus vermieden werden

