



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

PRO HEAVY DUTY GSB 18V-65



Der kompakte und robuste Schlagbohrschrauber für schwierige Schraubanwendungen

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	-/-/76 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 550 / 0 – 2.100 min-1
Akkuspannung	18,0 V

Bestellnummer 0 601 9N3 303

Technische Daten

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Drehmoment (weich/hart/max.)	-/-/76 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 550 / 0 – 2.100 min-1
Akkutyp	Lithium-Ionen
Schlagzahl, max.	27.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18,0 V
Gewicht exkl. Akku	1,12 kg
Drehmomentstufen	20
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 444 x 151 mm
Bohrfuttertyp	13-mm-Schnellspannbohrfutter
Arbeitsleuchte	+
Werkzeugaufbau	Pistole

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Meistert mühelos schwierige Bohranwendungen dank verbessertem Drehmoment von 65 Nm
- Mit einer Kopflänge von nur 175 mm ist er kompakt und handlich beim Einsatz an engen Stellen
- Sicherheit und Kontrolle durch zuschaltbare KickBack Control
- Maximale Ausleuchtung dank Doppel-Arbeitslicht
- Leistungsstark dank langlebigem, bürstenlosem Motor und robustem Getriebe

**HEAVY
DUTY**65/31
Nm0-
27000
bpm
METAL CHUCK
1,5-13 mm
BRUSHLESS
MOTOR
KICKBACK
CONTROL
2x LED LIGHT**PROFESSIONAL
18V
SYSTEM**

Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

