



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Winkelschleifer

GWS 18V-11



Allround-Werkzeug für maximale Flexibilität beim Trennen und Schleifen.

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	9.000 min-1
Scheiben-Ø	125 mm

Bestellnummer 0 601 9N4 100

Technische Daten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	9.000 min-1
Akkuspannung	18,0 V
Schleifspindelgewinde	M14
Bohrung, Ø	22,23 mm
Gewicht exkl. Akku	1,7 kg
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	132 x 388 x 159 mm
X-LOCK	Nein
BITURBO	Nein
Scheiben-Ø	125 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen)

Unsicherheit K	1,5 m/s ²
----------------	----------------------

Schleifen mit Schleifblatt

Unsicherheit K	1,5 m/s ²
----------------	----------------------

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Vielseitiger Allrounder mit ausbalanciertem Design für einen großen Einsatzbereich
- Ausgezeichnete Langlebigkeit dank 1100-W-Leistung mit optimierter Überlastkapazität
- Mehr Komfort und weniger Ermüdung wird durch den Anti-Vibrationshandgriff und einen schmaleren Griffumfang gewährleistet
- Geringeres Verletzungsrisiko bei der Arbeit durch eine Vielzahl an Sicherheitsmerkmalen

