



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

## PRO HEAVY DUTY GSB 18V-65



Der kompakte und robuste Schlagbohrschrauber für schwierige Schraubanwendungen

### Die wichtigsten Daten

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Drehmoment (weich/hart/max.)         | -/-/76 Nm                 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 550 / 0 – 2.100 min-1 |
| Akkuspannung                         | 18,0 V                    |

**Bestellnummer** 0 601 9N3 300

## Technische Daten

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.  
additional-data}

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Drehmoment (weich/hart/max.)                   | -/-/76 Nm                    |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)           | 0 – 550 / 0 – 2.100 min-1    |
| Akkutyp                                        | Lithium-Ionen                |
| Schlagzahl, max.                               | 27.000 bpm                   |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.              | 1,5 / 13 mm                  |
| Akkuspannung                                   | 18,0 V                       |
| Gewicht exkl. Akku                             | 1,12 kg                      |
| Drehmomentstufen                               | 20                           |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 234 x 234 x 94 mm            |
| Arbeitsleuchte                                 | +                            |
| Bohrfuttertyp                                  | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufbau                                 | Pistole                      |

**BOSCH**

Technik fürs Leben

# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

---

## Vorteile:

- Meistert mühelos schwierige Bohranwendungen dank verbessertem Drehmoment von 65 Nm
- Mit einer Kopflänge von nur 175 mm ist er kompakt und handlich beim Einsatz an engen Stellen
- Sicherheit und Kontrolle durch zuschaltbare KickBack Control
- Maximale Ausleuchtung dank Doppel-Arbeitslicht
- Leistungsstark dank langlebigem, bürstenlosem Motor und robustem Getriebe

**HEAVY  
DUTY****65/31  
Nm****0-  
27000  
bpm****PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM**