



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Winkelschleifer

PRO GWS 18V-8



Kompakt und schnell, ausgezeichnet für alltägliche Trennarbeiten geeignet

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm

Bestellnummer 0 601 9N9 000

Technische Daten

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Akkuspannung	18,0 V
Schleifspindelgewinde	M14
Bohrung, Ø	22,23 mm
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	132 x 391 x 156 mm
Scheiben-Ø	125 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen)

Unsicherheit K	1,5 m/s ²
----------------	----------------------

Schleifen mit Schleifblatt

Unsicherheit K	1,5 m/s ²
----------------	----------------------

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Komfortable Handhabung durch kompakte, leichte Bauweise
 - Steigert die Produktivität durch schnellste Trennleistung in leichten Anwendungen
 - Mehr schaffen mit weniger Akkuladungen dank optimierter Laufzeit pro Ladung
 - Mehr Kontrolle und Komfort durch neuen, verbesserten Griff mit schlanker, ergonomischer Form
 - Staubbefrei arbeiten durch Kompatibilität mit Bosch Staubsaugern durch Metallflansch
-

