



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Winkelschleifer

PRO GWS 18V-8



Kompakt und schnell, ausgezeichnet für alltägliche Trennarbeiten geeignet

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm

Bestellnummer 0 601 9N9 001

Technische Daten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Akkuspannung	18,0 V
Schleifspindelgewinde	M14
Bohrung, Ø	22,23 mm
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	130 x 390 x 150 mm
Scheiben-Ø	125 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen)

Unsicherheit K	1,5 m/s ²
----------------	----------------------

Schleifen mit Schleifblatt

Unsicherheit K	1,5 m/s ²
----------------	----------------------



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Komfortable Handhabung durch kompakte, leichte Bauweise
- Steigert die Produktivität durch schnellste Trennleistung in leichten Anwendungen
- Mehr schaffen mit weniger Akkuladungen dank optimierter Laufzeit pro Ladung
- Mehr Kontrolle und Komfort durch neuen, verbesserten Griff mit schlanker, ergonomischer Form
- Staubbefrei arbeiten durch Kompatibilität mit Bosch Staubsaugern durch Metallflansch



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

