

T 15/1 ADV HEPA

Der T 15/1 Adv HEPA setzt den Schwerpunkt auf Hygiene, ist nachhaltig sowie ultraleise und bietet neben der hohen Saugleistung einen wirksamen HEPA-14-Filter und viel Zubehör.



Bestell-Nr. 1.355-307.0

- Besonders ressourcenschonend: aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Mit umfassendem Zubehör

Technische Daten

EAN-Code		4066529118318
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18
Luftmenge	l/s	38
Nennleistung	W	585
Behälterinhalt	l	15
Behältermaterial		Kunststoff
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	52 - 64
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	10,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	440 × 250 × 410

Ausstattung

Behältermaterial		Kunststoff
Smartes Kabelaufrollsystem		■
Steckbares Netzkabel		Standard
Klappbarer ergonomischer Tragegriff		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Saugschlauch	m	2
Krümmen		Antistatisch mit Falschlufschieber
Teleskopsaugrohr	mm	615 - 1007
Teleskopsaugrohr, Material		Aluminium
Umschaltbare Bodendüse		■
Parkettdüse		■
Polsterdüse		■
Fugendüse		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Motorschutzfilter		■
HEPA-Filtertyp		HEPA 14-Filter
Permanent-Filterkorb		Vlies

■ im Lieferumfang enthalten.



Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Verwendung von Rezyklat senkt die CO₂-Emissionen.



Hochwirksamer HEPA-14-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.



Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A)

- Perfekt für Daytime Cleaning.
- Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht.
- Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.

ZUBEHÖR VON T 15/1 ADV HEPA

1.355-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Hauptfilterkörbe				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück.	■
HEPA Filter				
HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	■
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 3 Stück, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Der aus Vlies hergestellte Filter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer Ihres Trockensaugers bzw. Akku-Trockensaugers. Inhalt: 3 Stück.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen	5	2.860-278.0	Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.	■
Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen	6	2.889-197.0	Parkettdüse aus Kunststoff mit 300 mm Breite und Nennweite DN 35 zur schonenden Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens.	■
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	7	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	■
Polsterdüsen				
Polsterdüse DN 35	8	6.905-998.0	Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.	■
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	9	2.862-011.0	Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	10	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	■
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	11	2.885-908.0	Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	12	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.