

Delock HDMI zu DVI 24+1 Kabel bidirektional 3 m

Kurzbeschreibung

Dieses HDMI zu DVI Kabel von Delock unterstützt die Datenübertragung in beide Richtungen. Somit kann es zum Anschluss eines DVI Monitors oder Beamers an die HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks oder zum Anschluss eines HDMI Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks verwendet werden.



ca. 3 m

Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker >
1 x DVI 24+1 Stecker
- DVI Anschluss mit Schrauben
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm
- Kontakte goldbeschichtet
- Kabel dreifach geschirmt
- Datentransferrate bis zu 7,92 Gb/s
- Auflösung bis 2560 x 1600 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 3 m

Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Schnittstelle oder
- Eine freie DVI Schnittstelle

Packungsinhalt


- HDMI zu DVI Kabel

Artikel-Nr. 85655

EAN: 4043619856558

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag



Abbildungen





Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x DVI 24+1 Stecker
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	7,92 Gb/s
Maximale Bildauflösung:	2560 x 1600 @ 60 Hz
Datenübertragung:	Bidirektional
Physikalische Eigenschaften	
Kabeldurchmesser:	7,3 mm
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	28 AWG
Schirmung:	dreifach
Länge:	3 m
Farbe:	schwarz