

Delock Industrie Barcode Scanner 1D und 2D für 2,4 GHz, Bluetooth oder USB

Kurzbeschreibung

Dieser Barcode Scanner von Delock kann mit einem PC, Notebook oder direkt mit dem Handy oder Tablet kabellos verbunden werden. Es können alle gängigen **1D und 2D** Barcodetypen auch auf weite Entfernung präzise erfasst werden. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes.

Automatische Anpassung an Umgebungshelligkeit

Der Scanner passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erfasst unter optimalen Lichtverhältnissen **bis zu 120 Scans** in der Sekunde. Bei geringer Umgebungshelligkeit wird der Barcode durch eine **zusätzliche weiße LED** beleuchtet und ist somit auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar.

Robuste Verarbeitung

Dank seiner robusten Verarbeitung kann der Scanner **Stürze bis zu 1,80 m** gut abfangen und ist somit ideal für den Einsatz im Industriebereich geeignet.

Übertragung via Bluetooth, USB oder 2,4 GHz

Die Datenübertragung der gescannten Barcodes erfolgt entweder über **Bluetooth** direkt mit dem bluetoothfähigen Ausgabegerät oder über das **2,4 GHz Frequenzband** mit Hilfe des beiliegenden **USB Dongles**. Alternativ kann der Scanner mit dem beiliegendem **USB Kabel** am Rechner verbunden werden.



Spezifikation

- Anschluss: 1 x USB Type-C™ Buchse
- Dekodierungschip: ARM Cortex 32 Bit
- Akku: Li-Polymer 1800 mAh
- Auflösung: max. 1280 x 800
- Auslöser: Drucktaste
- Leseabstand: ca. 30 mm bis 500 mm
- Lesegenauigkeit: 3 - 4 mil
- Reichweite:
 - Innenbereich: bis zu 80 m
 - Außenbereich: bis zu 150 m
- Interner Speicher: 16 MB
- Lichtfarbe: sichtbare LED rot
- Kompensationslicht: LED weiß
- Sensor: CMOS Bildsensor
- Scan Rate: bis zu 120 Scans pro Sekunde
- Scan Winkel: 55°
- Umgebungshelligkeit: max. 100000 Lux
- Eingangsspannung: 5 V
- Stromaufnahme:
 - Betrieb: max. 220 mA
 - Standby: max. 20 mA
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 50 °C
- Lagerungstemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 % (nicht kondensierend)
- Farbe: schwarz / orange
- Gewicht: ca. 321 g
- Maße (LxBxH): ca. 185 x 100 x 80 mm
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 0,5 m
- Bluetooth Standard V 4.1

Artikel-Nr. 90507

EAN: 4043619905072

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

- 2,4 GHz
- Scancodes:
 - Codabar
 - Code 128
 - Code 39
 - Interleaved 2 of 5
 - EAN-8 / EAN-13
 - ISBN - 13
 - Data Matrix
 - Micro PDF417
 - Micro QR
 - PDF417
 - QR Code

Systemvoraussetzungen

- Android 9.0 oder höher
- Bluetooth Standard 4.1 oder höher
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.5 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port für Dongle

Packungsinhalt

- Barcode Scanner
- USB 2,4 GHz Dongle
- USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Abbildungen





Schnittstelle	
Anschluss:	1 x USB Type-C™ Buchse
Technische Eigenschaften	
Betriebsspannung:	5 V
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 50 °C
Stromaufnahme:	Betrieb: 220 mA
	Standby: 20 mA
Auflösung:	1280 x 800 pixel
Scan Rate:	120 Scans pro Sekunde
Auslöser:	Drucktaste
Leseabstand:	30 mm - 500 mm
Sensor:	CMOS Bildsensor
Scancodes:	EAN-8
	EAN-13
	Interleaved 2 of 5
	Codabar
	Standard Code 39
	Full ASCII Code 39
	Code 128
	MSI Plessey Code
	PDF417
	DataMatrix
	QR Code
	Micro QR Code
	Micro PDF417
	ISBN – 13
Umgebungselligkeit:	100000 Lux
Physikalische Eigenschaften	
Gewicht:	321 g
Kabellänge:	2 m
Länge:	185 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	100 mm
Farbe:	schwarz / orange