# Delock Micro Fit 3.0 Kabel 4 Pin Stecker > Stecker 30 cm

## Kurzbeschreibung

Dieses Micro Fit Kabel von Delock mit einem Rastermaß von 3,00 mm kann zur Verbindung einer Stromversorgung von Geräten mit Micro Fit 3.0 Anschluss verwendet werden.




## Hinweis

• Geeignet für Intel NUC

## Spezifikation

• Anschlüsse:
  Micro Fit 3.0 4 Pin Stecker >
  Micro Fit 3.0 4 Pin Stecker
• Rastermaß: 3,00 mm
• Drahtquerschnitt: 22 AWG
• Länge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm

## Systemvoraussetzungen

• Eine freie Micro Fit 3.0 4 Pin Buchse

## Packungsinhalt


• Micro Fit 3.0 Kabel

## Artikel-Nr. 85758

EAN: 4043619857586

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag




© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| Schnittstelle | |
|---|---|
| Anschluss: | Micro Fit 3.0 4 Pin Stecker |
| Anschluss 1: | Micro Fit 3.0 4 Pin Stecker |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 30 cm |
| Leiterquerschnitt: | 22 AWG |

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.