

Delock LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu LC Duplex Singlemode OS2 3 m

Kurzbeschreibung

Dieses LWL Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. einen Switch mit einem Medienkonverter.

Mit Metallarmierung

Die robusten LWL Kabel bieten einen erhöhten Schutz vor Beschädigungen und äußeren Einflüssen wie z. B. Feuchtigkeit, Staub oder schadenverursachenden Nagetieren. Trotz des Metallmantels bleiben die Kabel biegsam und flexibel. Die LWL Kabel zeichnen sich auch durch ihre hohe Zugfestigkeit aus.



Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x LC Duplex >
1 x LC Duplex
- Singlemode OS2 Kabel mit Metallarmierung
- Faser: 9/125 µm
- Keramik Ferrule mit Staubschutzkappe
- Einfügedämpfung • Kabeldurchmesser: ca. 3 mm
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (halogenfrei)
- Farbe: blau
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 3 m

Packungsinhalt

- LWL Kabel

Artikel-Nr. 87921

EAN: 4043619879212

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Abbildungen





Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x LC Duplex
Anschluss 2:	1 x LC Duplex
Technische Eigenschaften	
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C
Physikalische Eigenschaften	
Material:	LSZH (halogenfrei)
Länge:	3 m
Farbe:	blau
Kabeldurchmesser:	3 mm