

Delock USB Type-C™ 3.1 Dockingstation HDMI 4K 30 Hz, Gigabit LAN und USB PD Funktion

Kurzbeschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ Alt-Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am HDMI Ausgang kann ein Monitor betrieben werden. Zwei integrierte USB Typ-A Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, und Anschlüsse für Gigabit Netzwerk, sowie ein SD Card Reader, vervollständigen die Ausstattung. Mit einem USB-C™ Netzteil können Notebooks wie das Macbook oder Chromebook während des Betriebs geladen werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s RJ45 Buchse
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
 - 1 x USB Type-C™ PD Buchse (Stromversorgung)
 - 2 x USB 3.0 Typ-A Buchse
 - 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC Slot
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
- Chipsatz: VL813, VL100, GL857L, PS176, RTL8153
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Ausgangsleistung: pro Port 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse max. 60 W (20 V / 3 A)
- Metallgehäuse
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 15 cm
- Farbe: anthrazit
- Maße (LxBxH): ca. 116 x 46 x 16 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, Linux ab Kernel 4.9, Mac ab OS 10.12
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und Displayport Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB-C™ Dockingstation
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Artikel-Nr. 87721

EAN: 4043619877218

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box





Allgemein	
Spezifikation:	High Speed HDMI
Unterstütztes Betriebssystem:	ab Linux Kernel 4.9 Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile ab Mac OS 10.12 Chrome OS
Unterstützte Speicherkarte:	SD
Schnittstelle	
Ausgang:	1 x RJ45 Buchse 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse 1 x SD Slot 2 x USB 3.0 Typ-A Buchse
Eingang:	1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung) 1 x USB Type-C™ Stecker
Technische Eigenschaften	
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signalübertragung:	Video Audio
Spannungsversorgung:	USB Bus Power 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	15 cm
Länge:	116 mm
Breite:	46 mm
Höhe:	16 mm
Farbe:	anthrazit