

EcoTank ET-5805



Der schnelle A4-EcoTank-Multifunktionsdrucker eignet sich perfekt für Unternehmen und ist mit nachfüllbaren Tintentanks ausgestattet, die besonders kostengünstiges Drucken im Büro ermöglichen.

Mit diesem benutzerfreundlichen EcoTank-Drucker, bei dem die Kosten pro Seite ausgesprochen niedrig sind, können Sie drucken, scannen, kopieren und faxen. Dank hoher Druck- und Scangeschwindigkeiten, zwei vorderer Papierkassetten für 250 Blatt im DIN-A4-Format, eines hinteren Papiereinzugs für 50 Blatt und eines Dokumenteneinzugs für 50 Blatt im DIN-A4-Format sind Druckaufträge in diesem Format schnell erledigt. Zahlreiche weitere Features wie mobiles Drucken, Ethernet oder ein 10,9 cm großer Touchscreen erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag.

Effizienz neu definiert

Mit diesem schnellen und effizienten Drucker drucken Sie die erste Seite in nur 5,5 Sekunden*. In Kombination mit der Duplexfunktion für beidseitiges Drucken und dem automatischen Dokumenteneinzug werden Ihre alltäglichen Druckaufträge zügiger denn je erledigt.

DIN A4 EcoTank-Drucker mit vielen Funktionen

Der ET-5805 ist für Büroaufgaben mit DIN-A4-Druck, -Scan, -Kopie und -Fax ausgelegt. Sämtliche Funktionen können Sie einfach und bequem über den großen LCD-Touchscreen auswählen und ausführen.

Weiter sparen

Jedes Mal, wenn Sie drucken, spart dieser EcoTank-Drucker bares Geld, denn die Kosten pro Seite sind unglaublich niedrig. Im Gegensatz zu anderen Druckern verfügt der EcoTank über große Tintentanks, die mit kostengünstigen Tintenflaschen nachgefüllt werden.

Schluss mit Unterbrechungen

Mit einer Tintenfüllung kann dieser EcoTank-Drucker mehrere Tausend Seiten drucken und in den beiden vorderen Papierfächern ist Platz für bis zu 500 Blatt. Sparen Sie Zeit dank des großzügigen hinteren 50-Blatt-Einzugs und A4-ADF.

Standortunabhängig drucken

Mit der Epson Smart Panel-App* senden Sie Dokumente einfach per WLAN und Wi-Fi Direct vom Mobilgerät aus an den Drucker. Verfügt auch über Ethernet.

Einfach in der Bedienung und zuverlässig

Und auch das Füllen der großen Tintentanks an der Vorderseite ist dank der wiederverschließbaren, handlichen Tintenflaschen ganz leicht und sauber. Der Heat-Free-PrecisionCore-Druckkopf ist für seine Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt und überdauert die Lebensdauer des Druckers.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Schneller, zeitsparender Druck**
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute*
- **DIN-A4-Multifunktionsdrucker mit Fax, Touchscreen und automatischem Dokumenteneinzug**
Qualitativ hochwertiges Drucken, Kopieren und Scannen in einem Gerät sowie große Papierfächer, die Ihnen Zeit sparen
- **Mehrere Anschlussoptionen für einfache Druckvorgänge**
USB, WLAN, Wi-Fi Direct, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken*
- **Ein Set Ersatztinten druckt bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe*.**
Fügen Sie einfach Papier hinzu, um mit wenig Aufwand zu drucken!
- **Nummer 1 unter den Tintentankdruckern weltweit***
100 Millionen verkaufte EcoTank-Drucker weltweit*

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 256 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl
Tintentechnologie	Pigmenttinte
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Kategorie	Home Office, Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

DRUCK

Druckgeschwindigkeit	25 Seiten/MinSchwarzweiß, 12 Seiten/MinFarbe
ISO/IEC 24734	
Maximale	32 Seiten/MinSchwarzweiß (Normalpapier), 22 Seiten/MinFarbe (Normalpapier)
Druckgeschwindigkeit	
Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC	16 DIN A4-Seiten/Min.Schwarzweiß, 9 DIN A4-Seiten/Min.Farbe
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß5,5 Sekunden, Farbe9,5 Sekunden
Empfohlenes Druckvolumen	3.300 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter http://www.epson.eu/testing .	

SCANNEN

Beidseitiges Scannen	Ja
Einseitige	26 Bilder/Min. mit ADF-Scan 5 Sekunden über Vorlagenglas
Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	
Doppelseitige	11 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	
Einseitige	9 Bilder/Min. mit ADF-Scan 10 Sekunden über Vorlagenglas
Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	
Doppelseitige	6 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

FAX

Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Übertragungsgeschwindigkeit	
Fehlerkorrekturmodus	CCITU/ITU Group3 Fax mit Fehlerkorrekturmodus
Fax-Kurzwahltasten (max.)	200 Namen und Zahlen
Seitenspeicher	bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax Preview, Polling Reception

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	3
Papierformate	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DIN B5, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), Letter, Legal
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Automatischer Dokumenteneinzug	50 Seiten
Kapazität des	125 Blatt
Ausgabepapierfachs	
Paper Tray Capacity	550 BlattStandard
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja
Passendes Papiergewicht	64 - 300g/m²
	Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m², wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Exemplar (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Fax (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiger Scan (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier)

EcoTank ET-5805

LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- Hauptgerät
- Schnellstartanleitung
- User guide
- 1 Tintenset (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml cmY)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	19 W(Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W(Energiesparmodus), 8,3 W(Betriebsbereit), 0,2 W(ausgeschaltet), TEC0,13 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	425 x 500 x 350 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	17,5 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Anschlüsse	USB, Ethernet, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
Schallleistung	Betrieb:6,6 B (A)
Schalldruck	Betrieb:51 dB(A)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Stromversorgung	220 V, 240V
Farben	Schwarz
WEITERE FUNKTIONEN	
LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale:10,9 cm
Features	Touchscreen
SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in, 200.000 Seiten Optionaler Geräteschutz verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ30405
Barcode	8715946734682
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	2 Stück

EcoTank ET-5805

KOMPATIBILITÄT DER TINTENFLASCHEN



ERGIEBIGKEIT DER TINTENFLASCHEN

		
Im Lieferumfang	4.500 Seiten*	2.800 Seiten*
Ersatztinte	7.500 Seiten*	6.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

Epson Deutschland GmbH
Schießsstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2025-01-14

1. Siehe epson.de/ecotankfootnotes

