

Delock 19" Industrie Hub 13 x USB 3.1 Gen 1 Typ-A

Kurzbeschreibung

Dieser stabile, industriefähige USB Hub von Delock im Metallgehäuse, wird an einem Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um 13 USB Typ-A Anschlüsse. Der Hub kann für Automatisierungs- sowie für Büroanwendungen eingesetzt werden.

USB 3.1 Gen 1 Spezifikation

Durch die Unterstützung von der USB 3.1 Gen 1 Spezifikation werden Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht. Im Vergleich zu USB 2.0, können Daten 10x schneller übertragen werden. Alle Anschlüsse sind abwärtskompatibel, so dass auch USB 2.0 und USB 1.1 Geräte angeschlossen werden können.

19" Rack Montage

Mit Hilfe der mitgelieferten Montagewinkel kann der Hub in einem 19" Rack montiert werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B Buchse >
 - 13 x USB 3.0 Typ-A Buchse
 - 1 x 5 V DC Strombuchse 5,5 x 2,1 mm
- Chipsatz: VIA VL813
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Ausgangsleistung: max. 16 W gesamt
- Robustes Metallgehäuse
- Abnehmbare 19" Rack Befestigung
- LED Anzeige für Power
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Maße (LxBxH): ca. 440 x 135 x 45 mm
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Ausgang: 5 V / 4 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS 68.0 oder höher
- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Mac OS 10.14.1 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

Artikel-Nr. 64039

EAN: 4043619640393

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



- Hub USB
- 1 x Kabel USB 3.0 A Stecker zu USB 3.0 B Stecker, Länge ca. 1,20 m
- 2 x Montagewinkel für 19" Rack
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen





Allgemein	
Funktion:	Hot Swap
	Plug & Play
Montageart:	19"
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 3.3 oder höher
LED Anzeige:	Power
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x USB 3.0 Typ-B Buchse
Anschluss 2:	13 x USB 3.0 Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	USB 3.0 bis zu 5 Gb/s
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	440 mm
Breite:	135 mm
Höhe:	45 mm
Farbe:	schwarz
Netzteil	
Netzteil Typ:	Euro-Steckernetzteil
Netzteilausgang:	5 V / 4 A
Netzteilanschluss:	DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm