

Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort in > 3 x DisplayPort out

Kurzbeschreibung

Dieser Splitter von Delock erhält ein DisplayPort Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf drei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem DisplayPort Anschluss drei DisplayPort Monitore betrieben werden.

Multi-Stream Transport (MST)

Das Produkt ist ein MST-Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Damit können mehrere Monitore zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden.

Dual Mode DP++

Die Ausgänge sind Dual Mode fähig (DP++), so können alternativ auch HDMI oder DVI Monitore mit entsprechenden Adaptern angeschlossen werden.

Hohe Auflösung

Durch die höhere Bandbreite von DisplayPort 1.4 werden insgesamt drei Monitore mit 4K Auflösung (3840 x 2160) unterstützt.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 1 x DisplayPort Stecker
 - 1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
 - Ausgang:
 - 3 x DisplayPort Buchse
- Chipsatz: Synaptics
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Aktiver Konverter, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern (nur Windows)
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
 - 1 Display: bis zu 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 2 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 3 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
- DisplayPort Ausgang unterstützt Dual Mode DP++
- Unterstützt Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Farbe: schwarz
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 12,5 cm
- Maße ohne Kabel (LxBxH): ca. 10,5 x 4,3 x 1,4 cm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Eine freie DisplayPort Buchse
- Ladegerät 1 x USB Typ-A 5 V / 2 A

Packungsinhalt

- DisplayPort Splitter
- USB Stromkabel, Länge: ca. 0,5 m
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 87737

EAN: 4043619877379

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen





Allgemein	
Spezifikation:	DisplayPort 1.4
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
Schnittstelle	
Ausgang:	3 x DisplayPort 20 Pin Buchse
Eingang:	1 x DisplayPort 20 Pin Stecker
	1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Synaptics
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	12,5 cm
Länge:	10,5 cm
Breite:	4,3 cm
Höhe:	1,4 cm
Farbe:	schwarz