

Delock USB Type-C™ Dockingstation für Mobilgeräte 4K - HDMI / Hub / LAN / PD 3.0 mit LED Beleuchtung

Kurzbeschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an ein Mobilgerät mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am **HDMI** Ausgang kann ein Monitor betrieben werden. Drei integrierte **USB** Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten. Der **Gigabit Netzwerkanschluss** ermöglicht die Verbindung zum Netzwerk.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 87 Watt

Die Dockingstation verfügt über einen **USB Type-C™ Power Delivery Port**, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Zusätzlich versorgt dieses Netzteil auch die USB Buchsen mit Strom. Die Dockingstation kann auch ohne Netzteil verwendet werden.

LED Design Beleuchtung

Sobald die Dockingstation über den USB-C™ Stecker verbunden wird, leuchtet eine **LED** am unteren Rand im einzigartigen Design.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße** und seines **stabilen Gehäuses** eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
 - 3 x USB 3.0 Typ-A Buchse
 - 1 x HDMI-A Buchse
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse max. 87 W
- Metallgehäuse
- LED Beleuchtung
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 75 x 75 x 19 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 8.0 oder höher
- Chrome OS 71.0 oder höher
- Linux Kernel 4.9.4 oder höher
- Mac OS 10.12 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Artikel-Nr. 87742

EAN: 4043619877423

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Packungsinhalt

- USB-C™ Dockingstation
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein	
Unterstütztes Betriebssystem:	Mac OS 10.12 oder höher Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Android 8.0 oder höher Linux Kernel 4.9.4 oder höher Chrome OS 71.0 oder höher
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ-C Stecker
Anschluss 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x HDMI-A Buchse
Anschluss 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse
Technische Eigenschaften	
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	20 cm (ohne Anschlüsse)
Farbe:	grau