

Delock 4 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Typ-A Anschluss – USB Typ-A Buchsen seitlich

Kurzbeschreibung

Dieser stabile USB Hub von Delock im Metallgehäuse wird an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät über den **USB Typ-A** Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **4 USB Typ-A Anschlüsse**. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.



Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Artikel-Nr. 63171

EAN: 4043619631711

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Stecker
 - 4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3510
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x LED Anzeige
- Robustes Metallgehäuse
- Maße (LxBxH): ca. 90 x 30 x 13 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 20 cm
- Farbe: grau
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 7
- Ein freier USB Typ-A Anschluss

Packungsinhalt

- Hub USB 3.2 Gen 1
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 PlayStation®5 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.13 oder höher
LED Anzeige:	1 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Stecker
Anschluss 2:	4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3510
Datentransferrate:	5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	20 cm
Länge:	90 mm
Breite:	30 mm
Höhe:	13 mm
Farbe:	grau