

Delock USB 10 Gbps Hub mit 4 USB Typ-A Ports + 1 Schnellladeport inkl. Netzteil

Kurzbeschreibung

Dieser stabile USB Hub von Delock im Metallgehäuse wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **4 USB Typ-A Anschlüsse**. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Zusätzlicher Schnellladeport

Ein weiterer USB Typ-A Anschluss bietet die Möglichkeit Geräte, wie z. B. Smartphones mit bis zu **2,4 A** zu laden.

Unterstützt USB 10 Gbps

Es kann eine maximale **Datentransferrate bis zu 10 Gbps** erreicht werden.

Schräges Design

Aufgrund der speziell angepassten **Neigung**, eignet sich der Hub ideal für den Heim- oder Büroschreibtisch. Somit lassen sich USB Geräte bequem einstecken.

Sicherer Stand

Die **Gummipads** an der Unterseite verhindern ein Verrutschen des Hubs, wenn z. B. ein USB Stick oder USB Kabel eingesteckt wird.



Artikel-Nr. 64182

EAN: 4043619641826

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
 - 4 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
 - 1 x USB Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x 5 V DC Strombuchse
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- LED Anzeige
- Robustes Metallgehäuse
- Stromversorgung: Self-powered
- Maße (LxBxH): ca. 117 x 67 x 25 mm
- Farbe: grau
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Ausgang: 5 V / 3 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Mac OS 11.2.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Hub USB 10 Gbps
- 1 x Kabel USB 10 Gbps Typ-A Stecker zu USB 10 Gbps Typ-A Stecker, Länge ca. 80 cm
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 oder höher
LED Anzeige:	1 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 2:	4 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse
Anschluss 4:	1 x USB Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	10 Gbps
--------------------	---------

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	80 cm
Länge:	117 mm
Breite:	67 mm
Höhe:	25,0 mm
Farbe:	grau